










Cadre de finition Gira Standard 55 avec zone d'inscription blanc crème brillant



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 01	10	6,89	01	4010337091011
 2x horizontal	1092 01	10	12,78	01	4010337092018
 double vertical	1102 01	10	12,78	01	4010337102014
 3x horizontal	1093 01	1/5	20,12	01	4010337093015
 3x vertical	1103 01	1/5	20,12	01	4010337103011
 4x horizontal	1094 01	1/5	29,32	01	4010337094012
 4x vertical	1114 01	1	29,32	01	4010337008903
 quintuple horizontal	1095 01	1	44,08	01	4010337095019
 quintuple vertical	1115 01	1	44,08	01	4010337115014

Caractéristiques

- Incassable.
 - Etanche au brouillard de pulvérisation.
 - Cadre de finition avec fenêtre d inspection transparente pour marquage des modules.
 - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
-

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-