










Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription teinte alu



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  1x | 1091 25 | 10 | 15,59 | 11 | 4010337084051 |
|  2x horizontal | 1092 25 | 10 | 25,53 | 11 | 4010337084112 |
|  double vertical | 1102 25 | 10 | 25,53 | 11 | 4010337084143 |
|  3x horizontal | 1093 25 | 1/5 | 40,83 | 11 | 4010337084181 |
|  3x vertical | 1103 25 | 1/5 | 40,83 | 11 | 4010337084228 |
|  4x horizontal | 1094 25 | 1/5 | 62,96 | 11 | 4010337084266 |
|  4x vertical | 1114 25 | 1/5 | 62,96 | 11 | 4010337084303 |
|  quintuple horizontal | 1095 25 | 1 | 91,67 | 11 | 4010337084389 |
|  quintuple vertical | 1115 25 | 1/5 | 91,67 | 11 | 4010337084341 |

Caractéristiques

- Incassable.
 - Etanche au brouillard de pulvérisation.
 - Cadre de finition avec fenêtre d inspection transparente pour marquage des modules.
 - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
-

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-