










## Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription blanc satiné



| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  1x                    | 1091 22 | 10  | 11,09          | 01 | 4010337084037 |
|  2x horizontal        | 1092 22 | 10  | 17,61          | 01 | 4010337084082 |
|  double vertical      | 1102 22 | 10  | 17,61          | 01 | 4010337089131 |
|  3x horizontal        | 1093 22 | 1/5 | 29,65          | 01 | 4010337084167 |
|  3x vertical          | 1103 22 | 1/5 | 29,65          | 01 | 4010337084204 |
|  4x horizontal        | 1094 22 | 1/5 | 44,61          | 01 | 4010337084242 |
|  4x vertical          | 1114 22 | 1   | 44,61          | 01 | 4010337084280 |
|  quintuple horizontal | 1095 22 | 1/5 | 63,91          | 01 | 4010337084365 |
|  quintuple vertical   | 1115 22 | 1/5 | 63,91          | 01 | 4010337084327 |

## Caractéristiques

- Incassable.
  - Etanche au brouillard de pulvérisation.
  - Cadre de finition avec fenêtre d inspection transparente pour marquage des modules.
  - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- 

## Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-