

**Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription  
teinte alu**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	1x	1091 25	10	16,70	11 4010337084051
	2x horizontal	1092 25	10	27,35	11 4010337084112
	double vertical	1102 25	10	27,35	11 4010337084143
	3x horizontal	1093 25	1/5	43,74	11 4010337084181
	3x vertical	1103 25	1/5	43,74	11 4010337084228
	4x horizontal	1094 25	1/5	67,44	11 4010337084266
	4x vertical	1114 25	1/5	67,44	11 4010337084303
	quintuple horizontal	1095 25	1	98,19	11 4010337084389
	quintuple vertical	1115 25	1/5	98,19	11 4010337084341

## Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

---

## Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-