










## Cadre de finition Gira Standard 55 avec zone d'inscription blanc satiné



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 27	10	6,89	01	4010337091271
 2x horizontal	1092 27	10	12,78	01	4010337092278
 double vertical	1102 27	10	12,78	01	4010337102274
 3x horizontal	1093 27	1	20,12	01	4010337093275
 3x vertical	1103 27	1/5	20,12	01	4010337103271
 4x horizontal	1094 27	1/5	29,32	01	4010337094272
 4x vertical	1114 27	1	29,32	01	4010337008927
 quintuple horizontal	1095 27	1	44,08	01	4010337095279
 quintuple vertical	1115 27	1	44,08	01	4010337115274

## Caractéristiques

- Incassable.
  - Etanche au brouillard de pulvérisation.
  - Cadre de finition avec fenêtre d inspection transparente pour marquage des modules.
  - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- 

## Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-