

Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription blanc satiné



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	1x	1091 22	10	11,87	01 4010337084037
	2x horizontal	1092 22	10	18,86	01 4010337084082
	double vertical	1102 22	10	18,86	01 4010337089131
	3x horizontal	1093 22	1/5	31,76	01 4010337084167
	3x vertical	1103 22	1/5	31,76	01 4010337084204
	4x horizontal	1094 22	1/5	47,79	01 4010337084242
	4x vertical	1114 22	1	47,79	01 4010337084280
	quintuple horizontal	1095 22	1/5	68,47	01 4010337084365
	quintuple vertical	1115 22	1/5	68,47	01 4010337084327

Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-