

Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription anthracite



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
1x	1091 23	10	12,24	11	4010337084044
2x horizontal	1092 23	10	20,01	11	4010337084099
double vertical	1102 23	10	20,01	11	4010337089148
3x horizontal	1093 23	1/5	32,70	11	4010337084174
3x vertical	1103 23	1/5	32,70	11	4010337084211
4x horizontal	1094 23	1	49,27	11	4010337084259
4x vertical	1114 23	1/5	49,27	11	4010337084297
quintuple horizontal	1095 23	1	70,57	11	4010337084372
quintuple vertical	1115 23	1	70,57	11	4010337084334

Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-