










Cadre de finition Gira Standard 55 avec zone d'inscription blanc satiné



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  1x | 1091 27 | 10 | 6,89 | 01 | 4010337091271 |
|  2x horizontal | 1092 27 | 10 | 12,78 | 01 | 4010337092278 |
|  double vertical | 1102 27 | 10 | 12,78 | 01 | 4010337102274 |
|  3x horizontal | 1093 27 | 1 | 20,12 | 01 | 4010337093275 |
|  3x vertical | 1103 27 | 1/5 | 20,12 | 01 | 4010337103271 |
|  4x horizontal | 1094 27 | 1/5 | 29,32 | 01 | 4010337094272 |
|  4x vertical | 1114 27 | 1 | 29,32 | 01 | 4010337008927 |
|  quintuple horizontal | 1095 27 | 1 | 44,08 | 01 | 4010337095279 |
|  quintuple vertical | 1115 27 | 1 | 44,08 | 01 | 4010337115274 |

Caractéristiques

- Incassable.
 - Etanche au brouillard de pulvérisation.
 - Cadre de finition avec fenêtre d inspection transparente pour marquage des modules.
 - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
-

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-