










## Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription noir mat



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 09	10	15,59	11	4010337036746
 2x horizontal	1092 09	10	25,53	11	4010337036814
 double vertical	1102 09	10	25,53	11	4010337036807
 3x horizontal	1093 09	1/5	40,83	11	4010337036852
 3x vertical	1103 09	1/5	40,83	11	4010337036845
 4x horizontal	1094 09	1/5	62,96	11	4010337036890
 4x vertical	1114 09	1	62,96	11	4010337036883
 quintuple horizontal	1095 09	1/5	91,67	11	4010337036920
 quintuple vertical	1115 09	1	91,67	11	4010337036913

## Caractéristiques

- Incassable.
  - Etanche au brouillard de pulvérisation.
  - Cadre de finition avec fenêtre d inspection transparente pour marquage des modules.
  - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- 

## Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-