


Station d appartement pour montage apparent



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris mat	1250 015	1	87,31	18	4010337082934

Caractéristiques

- Station d appartement pour montage apparent entièrement pré-montée. Permet un montage rapide et propre.
- Variété de design par intégration dans la gamme d interrupteurs, d où une apparence uniforme de la communication de porte et de l installation électrique.
- Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition.
- Montage simple par borniers à vis enfichables sur la plaque de montage. Le contact avec la station d appartement se fait lors de l enfichage de la station d appartement sur la plaque de montage.
- Démontage simple de la station d appartement lors de travaux de rénovation.
- Trous de fixation pour le montage.
- Transmission de signal et alimentation de la station d appartement via un bus 2 fils protégé contre l inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Branchement en parallèle possible de jusqu à trois stations d appartement (en cas d alimentation via le bus 2 fils).
- Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service.
- Tonalités d appel différentes pour l appel de porte, l appel interne et l appel d étage.
- Sélection parmi cinq mélodies de tonalité d appel différentes, qui peuvent être affectées individuellement aux touches d appel.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l écho et des bruits de fond).
- Atténuateur de bruits en cas de bruits de fond importants pendant la connexion vocale.
- Blocage de l écoute de tiers.
- Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d affichage d état.

Les touches de commande de la station d appartement pour montage apparent commandent les fonctions suivantes en liaison avec l actionneur de commutation ou l actionneur de commutation encastré:

- commutation de la lumière et d autres fonctions.
- Commande de l ouvre-porte.
- Réglage de la mélodie de tonalité d appel.
- Activation et désactivation de la tonalité d appel.
- Prise d appel.
- Activation de l atténuateur de bruits.
- Réglage du niveau sonore de la tonalité d appel et du volume vocale.

Caractéristiques techniques

Alimentation:	DC 26 V \pm 2 V (via bus 2 fils)
Température ambiante:	0 °C à +50 °C

Raccordements

- Bus 2 fils: 2 x borne vissée
- Bouton-poussoir d appel d étage: 2 x borne vissée

Indications

- Montage possible sans cadre de finition.
- Pour le montage avec le System 55 ou les gammes de Gira F100 et Gira E22, un cadre de finition 2x sans nervure centrale est nécessaire.
- Pour le montage sur un boîtier pour appareil, un cadre de finition est nécessaire.
- Ce composant permet la réalisation d installations de communication de porte avec jusqu à 70 participants
(p. ex. 1 x haut-parleur encastré, 5 x module d extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d appartement pour montage apparent).

Dimensions en mm

System 55:	L 55	H 127	P 20
Gira F100:	L 70	H 142	P 20
