




## Station de porte 3x TX\_44



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	1261 66	1	322,99	18	4010337261667
 anthracite	1261 67	1	332,40	18	4010337261674
 teinte alu	1261 65	1	332,40	18	4010337261650

### Caractéristiques

- Montage dans des boîtiers encastresments du commerce.
- Convient pour les cadres de finition de la gamme d interrupteurs Gira TX\_44.
- Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité à d autres composants tels que touches d appel, module d information, caméra couleur, Keyless In.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone Elektret de haute qualité.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l écho et des bruits de fond).
- Éclairage du bouton d appel par technologie LED, couleur de la lumière en blanc. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l électricité, on obtient un éclairage de touche d appel homogène, bien visible.
- Tonalité de confirmation pour l actionnement de la touche d appel.
- Volume vocal réglable.
- Cache de touche d appel étanche aux projections d eau en matière plastique résistant aux chocs.
- Plaque nominative du bouton-poussoir d appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage Gira [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com) ou le logiciel de marquage Gira.
- Entrée binaire de raccordement d un bouton-poussoir libre de potentiel (contact normalement ouvert) comme bouton-poussoir d appel.
- Bouton-poussoir d appel 3x

### Caractéristiques techniques

Alimentation: via le bus 2 fils

Raccordements de coupleur de bus

- Bus 2 fils: 2 x borne vissée

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.  
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/22.

- alimentation supplémentaire:	2 x borne vissée
- Entrée binaire:	2 x borne vissée
- Câble de connexion:	2 x connecteur
- Vidéo:	1 x connecteur

#### Raccordements de module microphone

- Câble de connexion:	2 x connecteur
-----------------------	----------------

Température ambiante:	-25 °C à +70 °C
-----------------------	-----------------

Indice de protection:	IP44
-----------------------	------

Profondeur d'encastrement:	30 mm
----------------------------	-------

---

#### Indications

- Si seules deux touches d'appel sont nécessaires, prière d'utiliser le cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x

---

#### Dimensions en mm

Plaques nominatives:	L 62	H 18
----------------------	------	------