

Bouton-poussoir d'appel 1x pour station de porte
TX_44



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
Indépendant du programme	1262 00	1	170,17	18	4010337262008

Caractéristiques

- Montage dans un boîtier d'encastrement pour appareil du commerce.
- Convient aux cadres de finition du programme d'interrupteur Gira TX_44.
- Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Extension de la station de porte avec une touche d'appel supplémentaire (on peut raccorder jusqu'à 14 boutons-poussoirs d'appel à une station de porte).
- Éclairage de touche d'appel avec technologie LED, couleur de lumière blanche. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
- Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
- Étiquette nominative pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	via un câble de liaison
Raccordement du câble de liaison:	2 x connecteur
Indice de protection:	IP44
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Profondeur de montage:	30 mm
Dimensions	
- Étiquette nominative:	l 62 x H 62 mm