





DCS profil de montage



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1274 00	1	32,92	18	4010337274001
 2x	1275 00	1	50,08	18	4010337275008
 3x	1276 00	1	69,96	18	4010337276005
 4x	1277 00	1	84,23	18	4010337277002

Caractéristiques

- Profil de fixation en aluminium pour l'intégration spécifique au client de composants encastrés du système de communication de porte Gira dans des installations de boîtes aux lettres, plaques frontales ou colonnes latérales de porte p. ex. de JU-Metallwaren, Normbau.

La fixation du profil de montage se fait par

- La fixation du profil de montage se fait par
 - Vissage à travers la plaque frontale
 - Vissage sur boulon de fixation
 - Kit de montage pour profil de montage
- Vissage sur boulon de fixation.
- Kit de montage pour profil de montage.

Indications

- A l'aide de ce profil, les stations de porte, boutons-poussoirs d'appel, modules d'information et caméras couleur peuvent être intégrés à fleur sans cadre de finition. La compensation de hauteur garantit que les composants se laissent monter à fleur même pour différentes épaisseurs de matériau.
- Epaisseur de paroi de la plaque frontale: 1,25 à 4 mm.