


Haut-parleurs pour radio encastrée



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|-----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 2282 01 | 1 | 27,64 | 03 | 4010337076230 |
| blanc brillant | 2282 03 | 1 | 27,64 | 03 | 4010337076247 |
| blanc satiné | 2282 27 | 1 | 27,64 | 03 | 4010337076254 |
| anthracite | 2282 28 | 1 | 29,76 | 03 | 4010337076261 |
| teinte alu | 2282 26 | 1 | 32,42 | 03 | 4010337076162 |
| en optique verre noir | 2282 05 | 1 | 37,20 | 03 | 4010337889182 |
| noir mat | 2282 005 | 1 | 32,42 | 03 | 4010337037286 |
| gris mat | 2282 015 | 1 | 32,42 | 03 | 4010337083931 |
| acier inoxydable | 2282 600 | 1 | 37,20 | 03 | 4010337032861 |

Caractéristiques

- Haut-parleurs pour le raccordement à la radio encastrée Gira.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 32 mm

section de raccordement

- Raccordement haut-parleur/AUX: 1,5mm²

Impédance: 8 Ω

Température ambiante: -5°C à +50°C
