



Module d'alimentation en tension USB 2x Type A / type A



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 noir	2359 00	1/5	67,99	02	4010337084655

Caractéristiques

- Chargement possible de jusqu'à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A.
- Convient comme chargeur p. ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.

Caractéristiques techniques

Courant de charge:	max. 3 A
Tension nominale	
- primaire:	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- secondaire:	5 V (± 5%)
Mise en attente:	≤ 0,15 W
Profondeur d'encastrement:	32 mm
Température ambiante:	+10 °C à +40 °C
Rendement:	{~>=} 75%
Conforme à la norme:	DIN EN 60950-1/A2

Etendue de la livraison

- Le câble USB de type A n'est pas fourni avec l'appareil.