


Luminaire d orientation LED 230 V~ blanc



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	2361 00	1	95,11	02	4010337084907
Blanc chaud	2364 00	1	95,11	02	4010337121749

Caractéristiques

- Luminaire d orientation LED pour usage privé et industriel.
- La luminaire d orientation sert p. ex. à l éclairage de marches d escalier ou comme aide pour l orientation dans les locaux sombres.
- La luminosité du luminaire est réglable individuellement.
- Dans le cache, on peut placer un film individuellement inscriptible.
- On peut placer des pictogrammes pour l identification du local et du trajet.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	AC 230 V, 50 Hz
Puissance absorbée:	1,7 W/8,5 VA
Plage de luminosité:	3 à 100 %
Nombre de LED:	4
Température de couleur	
- blanc:	env. 5000 K
Profondeur d encastrément:	30 mm
Température ambiante:	-15 °C à +40 °C

Indications

- Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com.
