



## Luminaire d orientation LED 230 V~ blanc



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	2361 00	1	98,34	02	4010337084907
 blanc chaud	2364 00	1	98,34	02	4010337121749

### Caractéristiques

- Luminaire d orientation LED pour usage privé et professionnel.
- La lampe d orientation sert p. ex. à l éclairage de marches d escalier ou comme aide pour l orientation dans les locaux sombres.
- La luminosité du luminaire est réglable individuellement.
- Dans la cache, on peut placer un film individuellement inscriptible.
- On peut placer des pictogrammes pour l identification du local et du trajet.

### Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée:	1,7 W/8,5 VA
Plage de luminosité:	3 à 100 %
Nombre de LED:	4
Température de couleur - blanche:	env. 5000 K
Profondeur d'encastrement:	30 mm
Température ambiante:	De 0 °C à +40 °C

## Indications

- Marquage professionnel via le service de marquage Gira [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).

---