



Module d'alimentation USB double Type A / Type C



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	2349 00	1/5	71,40	02	4010337104681
 noir	2369 00	1/5	71,40	02	4010337075905

Caractéristiques

- Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
- Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.

Caractéristiques techniques

Courant de charge:	max. 3 A
Tension nominale	
- primaire:	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- secondaire:	5 V (\pm 5%)
En attente:	\leq 0,15W
Profondeur d'encastrement:	32 mm
Température ambiante:	+10°C à +40°C
Rendement:	\geq 75%
Conforme à la norme:	DIN EN 60950-1/A2

Etendue de la livraison

- Les câbles USB ne sont pas fournis.