








## Émetteur mural radio EnOcean 2x



| Spécification  | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 2422 01  | 1   | 96,75          | 02 | 4010337060420 |
|  blanc brillant     | 2422 03  | 1   | 96,75          | 02 | 4010337060437 |
|  blanc satiné       | 2422 27  | 1   | 96,75          | 02 | 4010337060451 |
|  anthracite         | 2422 28  | 1   | 99,43          | 02 | 4010337060468 |
|  teinte alu         | 2422 26  | 1   | 103,42         | 02 | 4010337060444 |
|  noir mat           | 2422 005 | 1   | 103,42         | 02 | 4010337037095 |
|  gris mat           | 2422 015 | 1   | 103,42         | 02 | 4010337084648 |

### Caractéristiques

- Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de store à des récepteurs radio du système radio EnOcean.
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.

- Transmission radio cryptée ou non cryptée possible.

---

## Caractéristiques techniques

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Fréquence radio:      | 868,3 MHz                    |
| Portée                |                              |
| - en champ libre:     | jusqu'à 300 m                |
| - dans des bâtiments: | env. 30 m                    |
| Température ambiante: | -25°C à +65°C                |
| Humidité de l'air:    | 0 à 95 % (sans condensation) |

---

## Indications

- Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.
- 

## Etendue de la livraison

- L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
-