




**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et alimentation en tension USB 2x
Type A / type C**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2459 01	1	78,27	02	4010337076223
 blanc brillant	2459 03	1	78,27	02	4010337076179
 blanc satiné	2459 27	1	78,27	02	4010337076186
 anthracite	2459 28	1	79,64	02	4010337076285
teinte alu	2459 26	1	86,18	02	4010337076193
noir mat	2459 005	1	86,18	02	4010337076209
gris mat	2459 015	1	86,18	02	4010337090151
acier inoxydable (laqué)	2459 600	1	90,32	02	4010337076148

Caractéristiques

- Chargement possible de jusqu'à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A et type C.
- Chargement possible de jusqu'à deux terminaux simultanément.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz

Connexion USB: 1 x type A, 1 x type C

Tension de sortie USB: 5 V CC

Courant de charge

- USB A: max. 2,4 A

- USB C: max. 3 A

Mise en attente: ≤80 mW

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Profondeur d'encastrement: 31 mm

Température ambiante: +5° C à +35° C

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1.
- Le boîtier du produit peut s'échauffer en cas de longs cycles de chargement.
- L'utilisation d'un boîtier profond pour appareil est recommandée.

Etendue de la livraison

- Le câble USB de type A ou type C n'est pas fourni avec l'appareil.