









Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB
2x
Type A / Type C



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	2459 01	1	84,82	02	4010337076223
 blanc brillant	2459 03	1	84,82	02	4010337076179
 blanc satiné	2459 27	1	84,82	02	4010337076186
 anthracite	2459 28	1	86,30	02	4010337076285
 teinte alu	2459 26	1	93,39	02	4010337076193
 noir mat	2459 005	1	93,39	02	4010337076209
 gris mat	2459 015	1	93,39	02	4010337090151
 acier inoxydable (laqué)	2459 600	1	93,39	02	4010337076148

Caractéristiques

- Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
- Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée: 220 - 250 V CA, 50/60 Hz

Connexion USB: 1 x type A, 1 x type C

Tension de sortie USB: 5 V CC

Courant de charge

- USB A: max. 2,4 A

- USB C: max. 3 A

En attente: ≤ 80 mW

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Profondeur d'encastrement: 31 mm

Température ambiante: +5° C à +35° C

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
- Le boîtier du produit peut s'échauffer en cas de longs cycles de chargement.
- L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.

Etendue de la livraison

- Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis.