

Émetteur mural Bluetooth 1x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2461 01	1	95,00	02	4010337110712
blanc brillant	2461 03	1	95,00	02	4010337101598
blanc satiné	2461 27	1	95,00	02	4010337101604
anthracite	2461 28	1	97,20	02	4010337101611
teinte alu	2461 26	1	100,52	02	4010337101628
noir mat	2461 005	1	100,52	02	4010337101635
gris mat	2461 015	1	100,52	02	4010337110729

Caractéristiques

- Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio Bluetooth.
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.

- Configuration par l'application via NFC.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio:	2,402 - 2,480 GHz
Protocole radio:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface:	NFC
Portée	
- en champ libre:	jusqu'à 75 m
- dans des bâtiments:	env. 10 m
Température ambiante:	-25 °C à +65 °C
Humidité de l'air:	0 à 95 % (sans condensation)

Indications

- Montage sur boîtier pour appareil ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
 - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs Bluetooth Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.
-

Etendue de la livraison

- L'émetteur mural radio, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
-