








Émetteur mural Bluetooth® 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	2462 01	1	105,33	02	4010337110736
 blanc brillant	2462 03	1	105,33	02	4010337101642
 blanc satiné	2462 27	1	105,33	02	4010337101659
 anthracite	2462 28	1	107,72	02	4010337101680
 teinte alu	2462 26	1	111,31	02	4010337101673
 noir mat	2462 005	1	111,31	02	4010337101666
 gris mat	2462 015	1	111,31	02	4010337110743

Caractéristiques

- Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi.
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.

- Configuration via l'application ou NFC.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio:	2,402 - 2,480 GHz
Protocole radio:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface:	NFC
Portée	
- en champ libre:	jusqu'à 75 m
- dans des bâtiments:	env. 10 m
Température ambiante:	-25°C à +65°C
Humidité de l'air:	0 à 95 % (sans condensation)

Indications

- Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
 - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet.
-

Etendue de la livraison

- L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
-