

## Émetteur mural Bluetooth 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2462 01	1	97,20	02	4010337110736
blanc brillant	2462 03	1	97,20	02	4010337101642
blanc satiné	2462 27	1	97,20	02	4010337101659
anthracite	2462 28	1	99,41	02	4010337101680
teinte alu	2462 26	1	102,72	02	4010337101673
noir mat	2462 005	1	102,72	02	4010337101666
gris mat	2462 015	1	102,72	02	4010337110743

### Caractéristiques

- Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio Bluetooth.
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.

- Configuration par l'application via NFC.

---

## Caractéristiques techniques

Fréquence radio:	2,402 - 2,480 GHz
Protocole radio:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface:	NFC
Portée	
- en champ libre:	jusqu'à 75 m
- dans des bâtiments:	env. 10 m
Température ambiante:	-25 °C à +65 °C
Humidité de l'air:	0 à 95 % (sans condensation)

---

## Indications

- Montage sur boîtier pour appareil ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs Bluetooth Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.
- 

## Etendue de la livraison

- L'émetteur mural radio, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
-