


Alimentation en tension DC 24 V 700 mA



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	2570 00	1	110,54	18	4010337025702

Caractéristiques techniques

Tension nominale - primaire:	AC 230 V, 50 Hz
Tension nominale secondaire - secondaire:	DC 24 V SELV
Courant nominal secondaire:	0,7 A
Fusible:	électronique à réamorçage automatique
Température ambiante:	-5 °C à +40 °C

Dimensions

Unités modulaires (UM):	6
-------------------------	---