








Disjoncteur différentiel 30 mA



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	2664 01	1	157,80	03	4010337011897
 blanc brillant	2664 03	1	157,80	03	4010337011903
 blanc satiné	2664 27	1	157,80	03	4010337011910
 anthracite	2664 28	1	158,44	03	4010337011927
 teinte alu	2664 26	1	160,04	03	4010337011934
 noir mat	2664 005	1	160,04	03	4010337037064
 gris mat	2664 015	1	160,04	03	4010337085232

Caractéristiques

- Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664.
- Le principe de fonctionnement correspond à celui d un disjoncteur différentiel à courant résiduel.

Caractéristiques techniques

Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz

Courant nominal: 16 A

Courant de fuite nominal: 30 mA

Profondeur d'encastrement: 32 mm

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante: -25°C à +40°C

Indications

- Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira.
 - Montage dans un boîtier pour appareil profond.
-