


## Kit d appel d urgence System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	2914 03	1	308,07	34	4010337067900

### Caractéristiques

- Module d appel avec lampe de signalisation LED rouge, contact libre de potentiel intégré, bruiteur activable au choix (tonalité continue) ainsi que la possibilité de réglage sur lumière clignotante ou lumière permanente.
- Bouton-poussoir à tirette avec tirette de 2,5 m de long, avec bouton rouge et lampe de tranquillisation dans le boîtier, convient à un montage mural ainsi qu'à un montage sur plafond.
- Bouton-poussoir d arrêt avec touche d arrêt verte.
- Bloc d alimentation encastré 250 mA.
- En option, le set d appel peut être élargi d un bloc pour bureau d infirmières avec transducteur intégré pour signalisation acoustique de l appel, d une touche de présence verte avec lampe de présence ainsi que d une touche d arrêt jaune du bruiteur.

### Caractéristiques techniques

#### Bloc d alimentation

- Tension d entrée: AC 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
- Courant d'entrée: 180 mA
- Tension de sortie: DC 24 V
- Courant de sortie: 250 mA

Température ambiante: + 5 °C à + 40 °C

Longue tirette: 2,5 m

Montage: Boîtiers

### Indications

- Pour une installation selon DIN VDE 0834, utiliser une alimentation en tension sans interruption.
- Pour l extension du set d appel d urgence, les composants peuvent être achetés individuellement.