


ASI pour set d appel d urgence



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	2918 03	1/5	233,56	34	4010337011767

Caractéristiques

- Alimentation sans interruption pour le set d appel d urgence Gira.
- En cas de diminution ou de panne de la tension d entrée du réseau, la charge raccordée est alimentée sans interruption par l accu.
- Lorsque la tension d entrée du réseau remonte ou revient, l accu est séparé de la charge et rechargé en fonctionnement normal sur le réseau.
- Le contact de signalisation (M) permet de signaler les états de fonctionnement "ASI active" ou "accu défectueux".

Caractéristiques techniques

Tension d entrée:	DC 24 V
Tension de sortie en fonctionnement sur baterias:	22,8 V \pm 10 %
Charge nominale en fonctionnement sur accus:	130 mA pendant 1 h
Charge maximale - en fonctionnement sur accus:	300 mA pendant 15 min
Pile/accu. - Type: - N° UN:	UR18500F 3480
Charge maximale - en fonctionnement sur réseau:	250 mA
Montage:	dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Indications

- Pour installations selon DIN VDE 0834.
 - La norme DIN VDE 0834 prescrit le remplacement 1 x par an d éléments de construction à durée de vie limitée (accus).
 - Respectez les prescriptions d élimination de piles usagées (accus).
-

Etendue de la livraison

- Le cache borgne est comprise dans la livraison.
 - Accu compris dans la livraison.
-