




## Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3105 00	10/100	15,70	01	4010337038856
 sans griffes de fixation	3815 00	10	15,70	01	4010337038863

### Caractéristiques techniques

#### Profondeur d'encastrement

- 3105 00:	32 mm
- 24 mm:	23 mm

#### section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
---	--------------------

#### Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------