




## Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3105 00	10/100	15,70	01	4010337038856
 sans griffes de fixation	3815 00	10	15,70	01	4010337038863

### Caractéristiques

- Peut également être utilisé avec bascule 1x.

### Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3105 00: 32 mm
- 24 mm: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W