


**Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec plaque de montage  
Interrupteur de série**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3105 13	10	22,56	13	4010337112341

**Caractéristiques**

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

**Caractéristiques techniques**

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

**Etendue de la livraison**

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.