




Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3106 00	10/100	9,91	21	4010337038931
 sans griffes de fixation	3816 00	10	9,91	21	4010337038948

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3106 00:	32 mm
- 3816 00:	23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
--	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.