


## Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ Interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3106 30	10/100	17,23	24	4010337123927

### Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

### Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.