



Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ interrupteur permutateur



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3107 00	10/100	21,02	01	4010337039174
 sans griffes de fixation	3817 00	10	21,02	01	4010337039181

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3107 00:	32 mm
- 3817 00:	23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
--	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.