




**Module interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~
avec élément d'éclairage LED orange 230 V~
disjoncteur à 2 pôles**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3112 00	10	36,32	01	4010337038696
 sans griffes de fixation	3822 00	1	36,32	01	4010337038702

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- Peut également être raccordé en éclairable en tournant le module LED de 180°.