


**Interrupteur de commande 10 AX 250 V  
avec zone d'inscription  
Disjoncteur à 2 pôles**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3112 30	10	46,55	14	4010337123873

### Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage LED orange.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

### Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

### Etendue de la livraison

- Pann. d inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.
- Entrée de câble 2x (entrée jumelée) jointe.
- Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 1,5 mA inclus.