




**Module interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~
avec élément d'éclairage LED orange 230 V~
interrupteur va-et-vient universel**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3116 00	10/100	25,71	01	4010337038955
 sans griffes de fixation	3826 00	10	25,71	01	4010337039037

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3116 00: 32 mm
- 3826 00: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.