


**Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V CA Avec zone d'inscription et élément d'éclairage LED orange 230 V**  
**Interrupteur va-et-vient universel**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3116 30	10	35,93	14	4010337123835

## Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage LED orange.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

## Caractéristiques techniques

- section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>
- Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi: 100 W

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

## Etendue de la livraison

- Pann. d inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.
- Entrée de câble 2x (entrée jumelée) jointe.
- Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 1,5 mA inclus.