




Utilisation de l'interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V CADisjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3122 00	1	39,36	01	4010337038726
 sans griffes de fixation	3842 00	1	39,36	01	4010337064381

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
--	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Indications

- Peut également être raccordé en éclairable en tournant le module LED de 180°.

Etendue de la livraison

- Élément d'éclairage LED 230 V~, 0,5 mA inclus.