




Module interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ interrupteur de série, sans bascule 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3125 00	10	23,99	01	4010337038894
 sans griffes de fixation	3835 00	1	23,99	01	4010337038924

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3125 00:	32 mm
- 3835 00:	23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
--	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------