

Utilisation de l'interrupteur-poussoir 10 AX 250 V CA Interrupteur va-et-vient universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3126 00	10/100	13,67	01	4010337039020
 sans griffes de fixation	3836 00	10	13,67	01	4010337038962

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3126 00:	32 mm
- 3836 00:	23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
--	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.