



Utilisation de l'interrupteur-poussoir 10 AX 250 V CA Interrupteur permutateur



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3127 00	10	24,26	01	4010337039198
 sans griffes de fixation	3837 00	1	24,26	01	4010337064404

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3127 00:	32 mm
- 3837 00:	23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
--	--------------------

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.