

Module interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3135 00	1	38,29	01	4010337038917
 sans griffes de fixation	3845 00	1	38,29	01	4010337064398

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3135 00:	32 mm
- 3845 00:	23 mm

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------