



**Module interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~
avec élément d'éclairage LED orange 230 V~
interrupteur de série**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3135 00	1	39,52	01	4010337038917
 sans griffes de fixation	3845 00	1	39,52	01	4010337064398

Caractéristiques

- Peut également être utilisé avec bascule 1x.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 3135 00: 32 mm
- 3845 00: 23 mm

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Etendue de la livraison

- Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.
