



Module interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ interrupteur va-et-vient universel, sans bascule



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3136 00	10	28,75	01	4010337039044

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Élément d'éclairage LED 230 V~, 0,5 mA inclus.D