

## Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ contact NO à 1 pôle



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3151 00	10/100	11,16	21	4010337038764
 sans griffes de fixation	3871 00	10	11,16	01	4010337064626

### Caractéristiques techniques

#### Profondeur d'encastrement

- 3151 00:	32 mm
- 3871 00:	23 mm

#### section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
--------------------------------------------------	--------------------

### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.