




**Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ contact NO à 1 pôle avec contact de signalisation distinct**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3152 00	10	17,00	01	4010337038801
 sans griffes de fixation	3872 00	1	17,00	01	4010337064633

## Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement

- 3152 00: 32 mm
- 3872 00: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable.