

**Bouton-poussoir à bascule 10 AX 250 V~
avec fenêtre de contrôle et plaque de montage
Inverseur unipolaire**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème	3156 12	10		13	4010337124122

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.
- Symboles « lumière », « sonnette » et « porte » fournis.