

Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec fenêtre de contrôle et plaque de montage Inverseur unipolaire



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3156 13	10	20,03	13	4010337112563

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:

2,5mm²

Indications

- À raccorder aussi en éclairable

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.