


**Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec fenêtre de contrôle et plaque de montage  
Inverseur unipolaire**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3156 13	10	18,70	13	4010337112563

**Caractéristiques**

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

**Caractéristiques techniques**

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

**Indications**

- À raccorder aussi en éclairable.

**Etendue de la livraison**

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.